

FICHE TECHNIQUE GROUPE

N° F 5710 - G - VR ind b

HP
R12



CAJ4511A HR

Tension G: 208-220V / 50Hz monophasé
code : 42648902..

AVEC RÉSERVOIR DE LIQUIDE

fréquence	PRODUCTION FRIGORIFIQUE NOMINALE A 32°C D'AMBIANCE			Puissance sonore 71. dBA
	watt R12	Kcal/h R12	BTU/h R12	
50Hz	2790	2400	9540	

APPAREILLAGE ELECTRIQUE

CSR

Vannes orientables livrées non montées sur le groupe.

connexion	type	pour tube Ø extérieur	raccord
Aspiration 1	vanne orientable	15,9 (5/8")	dudgeon
Départ liquide 2	vanne orientable	9,5 (3/8")	dudgeon

Poids net :	41kg
Détente:	Détendeur
Débit d'air :	980 m3/h
Intensité	nom.: 7,2 A
	max.: 8,4 A
	dém.: 37 A

Fiche technique compresseur:		2710-G
<u>Ventilateur :</u>	vitesse :	1440 tr/min
	puissance mécanique :	22W
	diamètre hélice :	300 mm
	protection :	Protecteur interne
<u>Condenseur :</u>		300/4200
<u>Réservoir de liquide :</u>		
	volume	2,35 Litres
	PMS	28 Bar
Grille :		maille < à 8mm

Les températures du liquide à la sortie du condenseur ou du réservoir sont fonction des caractéristiques de l'ensemble de condensation. Conditions d'essai calorimétrique : gaz aspiré à température ambiante

Liquid temperature at condenser or receiver outlet are function of the characteristics of the condenser assembly. Calorimeter test conditions : return gas at ambient temperature

Die Flüssigkeitstemperaturen Ausgang Verflüssiger oder Sammler sind von den Charakteristika des Verflüssigers abhängig. Kalorimeter - Bedingungen : Sauggastemperatur = Umgebungstemperatur

50Hz R12

AMBIANCE	5	T évaporation (°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7,2	10	15
25° C	1	P frigorifique (W)	884	1187	1493	1830	2157	2492	2872	3049	3281	3724
	2	P absorbée (W)	696	758	830	916	1018	1126	1253	1308	1390	1537
	3	I absorbée (A)	4,17	4,4	4,59	5,05	5,48	5,99	6,57	6,85	7,23	7,94
	4	T condensation (°C)	31,5	33	35,3	37,8	40,7	44,3	47,8	49,6	51,7	55,5
32° C	1	P frigorifique (W)	803	1080	1360	1670	1970	2280	2630	2790	3010	3420
	2	P absorbée (W)	698	768	850	946	1060	1180	1320	1380	1470	1630
	3	I absorbée (A)	4,18	4,44	4,67	5,18	5,66	6,23	6,87	7,18	7,59	8,38
	4	T condensation (°C)	37,5	39	41,2	43,6	46,5	50	53,5	55,2	57,3	61
43° C	1	P frigorifique (W)	692	935	1184	1461	1732	2013	2320	2483	2687	3068
	2	P absorbée (W)	701	784	881	994	1126	1265	1425	1494	1596	1776
	3	I absorbée (A)	4,19	4,51	4,8	5,38	5,94	6,6	7,34	7,69	8,17	9,07
	4	T condensation (°C)	47	48,4	50,5	52,8	55,6	59	62,4	64,1	66,1	69,7

1 = refrigerating capacity = Kälteleistung

2 = watt input = Leistungsaufnahme

3 = current = Stromaufnahme

4 = condensing temperature = Verflüssigungstemperatur

5 = evaporating temperature = Verdampfungstemperatur

Nota: Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "L' UNITE HERMETIQUE" entend toujours apporter à sa production.

Note: "L'UNITE HERMETIQUE" in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.

Anmerkung: Die in den technischen Unterlagen gegebenen Daten können sich bei Verbesserung der Fertigung, um die "L'UNITE HERMETIQUE" stets bemüht ist, ohne vorherige Ankündigung ändern.



L' UNITE HERMETIQUE

DIRECTION COMMERCIALE: 10, RUE LIONEL TERRAY - B.P. 212 - 92502 RUEIL-MALMAISON CEDEX FRANCE
TEL. (1) 47 08 92 10 - TELEX : VERMET 634017 F - ADR. TELEGR. VERMETIC RUEIL - MALMAISON
FAX: (1) 47.08.20.55